Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.300
Komponentadaptere

Stat: 04-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SV 9635.300 - Komponentadaptere 3-polet

Til opbygning af tavle- og beskyttelsesanlæg.

Funktioner

Best.nr.	SV 9635.300
Udgave	Med integreret låseholder
Funktionsmåder	Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til elektriske komponenter på kortet
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 7035
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Mærkestrøm maks.	16 A
Mærkedriftsspænding	690 V (AC) 600 V (DC)
Antal poler	3-polet
Til sikringstype (Class)	CC
Elektriske værdier UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Tilslutningsledninger (AWG)	AWG 14
Længde tilslutningskabel	125 mm
Bæreskinner antal/højde	1 / 10 mm
Bæreskinnetype	fast
Dimensioner	Bredde: 22,5 mm Højde: 160 mm Dybde: 80 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,124 kg
Bruttovægt	0,134 kg

Funktioner

Kobberandel (kg/styk)	0,02
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Component adaptor, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, for fuse 10x38 mm/Class CC, connection cable AWG 14 (L: 125 mm), WH: 22,5x160 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK