

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.310 Komponentadaptere

Stat: 16-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.310 - Komponentadaptere 3-polet

Til opbygning af tavle- og beskyttelsesanlæg.

Funktioner

Best.nr.	SV 9635.310
Udgave	Basic
Funktionsmåder	Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til elektriske komponenter på kortet
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 7035
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Mærkestrøm maks.	16 A
Mærkedriftsspænding	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Antal poler	3-polet
Elektriske værdier UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Tilslutningsledninger (AWG)	AWG 14
Længde tilslutningskabel	120 mm
Bæreskiner antal/højde	1 / 10 mm
Bæreskinnetype	fast
Dimensioner	Bredde: 45 mm Højde: 160 mm Dybde: 34,5 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	0,4 kg
Bruttovægt	0,426 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,024

Funktioner

Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Component adaptor (Basic), 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 14 (L: 120 mm), WH: 45x160 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
