

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.330 Komponentadaptere

Stat: 31-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.330 - Komponentadaptere 3-polet

Til opbygning af tavle- og beskyttelsesanlæg.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9635.330
Udgave	Comfort
Funktionsmåder	Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til elektriske komponenter på kortet
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 7035
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Mærkestrøm maks.	16 A
Mærkedriftsspænding	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Antal poler	3-polet
Elektriske værdier UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Tilslutningsledninger (AWG)	AWG 14
Længde tilslutningskabel	160 mm
Bæreskinner antal/højde	1 / 10 mm
Bæreskinnetype	regulerbar
Dimensioner	Bredde: 45 mm Højde: 160 mm Dybde: 34,5 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	0,44 kg
Bruttovægt	0,494 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,026

# Funktioner

---

Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Component adaptor (Comfort), 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 14 (L: 120 mm), WH: 45x160 mm

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK

---