

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.360 Komponentadaptere

Stat: 16-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.360 - Komponentadaptere 3-polet

Til opbygning af tavle- og beskyttelsesanlæg.

Funktioner

| | |
|-----------------------------|--|
| Best.nr. | SV 9635.360 |
| Udgave | Comfort |
| Funktionsmåder | Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til elektriske komponenter på kortet |
| Materiale | Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94 |
| Farve | RAL 7035 |
| Bemærk | De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer |
| Mærkestrøm maks. | 45 A |
| Mærkedriftsspænding | 600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~ |
| Antal poler | 3-polet |
| Elektriske værdier UL | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC |
| Tilslutningsledninger (AWG) | AWG 8 |
| Længde tilslutningskabel | 100 mm |
| Bæreskiner antal/højde | 1 / 10 mm |
| Bæreskinnetype | regulerbar |
| Dimensioner | Bredde: 45 mm Højde: 160 mm Dybde: 34,5 mm |
| Pakkestørrelse | 4 stk. |
| Nettovægt | 0,64 kg |
| Bruttovægt | 0,683 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 0,062 |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Toldtarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivelse | SV Component adaptor (Comfort), 45 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 8 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|----------------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |
