


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.371 Komponentadaptere

Stat: 11-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.371 - Komponentadaptere 1-polet

Til opbygning af tavle- og beskyttelsesanlæg.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9635.371
Udgave	L1
Funktionsmåder	Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til elektriske komponenter på kortet
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 7035
Bemærk	Hver af de forskellige fasetilslutninger kræver forskellige adapterversioner De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Mærkestrøm maks.	16 A
Mærkedriftsspænding	690 V (AC), 1~
Antal poler	1-polet
Tilslutningsledninger (AWG)	AWG 14
Længde tilslutningskabel	100 mm
Bæreskiner antal/højde	1 / 10 mm
Bæreskinnetype	fast
Dimensioner	Bredde: 18 mm Højde: 160 mm Dybde: 35 mm
Pakkestørrelse	6 stk.
Nettovægt	0,3 kg
Bruttovægt	0,358 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,006

# Funktioner

---

Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L1), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK

---