Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.700

NH-sikringslastadskillere

Stat: 04-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SV 9635.700 - NH-sikringslastadskillere Str. 000

Til RiLine Compact samleskinnesystem.





Funktioner

Best.nr.	SV 9635.700
Funktionsmåder	Til sikring af tilsluttede forbrugere Integrerede kontrolhuller sikrer måleadgang til smelteindsatsernes kontaktdele Ved kabeludgang øverst skal NH-sikringslastadskilleren monteres drejet 180° på kortet
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: forsølvet hårdkobber
Farve	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
Til NH-størrelse	000
Mærkestrøm maks.	125 A
Mærkedriftsspænding	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Antal poler	3-polet
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme

© Rittal 2026

Funktioner

Tilslutning af rundledere	2,5 - 50 mm²
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)	10 x 10 mm
Dimensioner	Bredde: 49,5 mm Højde: 174,5 mm Dybde: 96 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,52 kg
Bruttovægt	0,562 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,145
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)

© Rittal 2026