

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.240 DIN-skinmodul

Stat: 10-05-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.240 - DIN-skinne modul

Til montage af DIN-skinne monterede enheder, afskærmning kan plomberes.

Funktioner

Best.nr.	SV 9666.240
Produktbeskrivelse	Til montage af skinneenheder. Med bæreskinne 35 x 15 mm. Afskærmning kan plomberes.
Materiale	Afdækning: Polystyrol Bæreskinne: Stålblade, galvaniseret Afdækning: Polystyrol
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Dimensioner	Bredde: 250 mm Højde: 150 mm
Modulstørrelse	Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1 Højdeenheder (HE) à 150 mm: 1 Maks. opdelingsenheder à 18 mm: 12
Antal bæreskinne	1
Antal udskæringer	1
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0.4
Bruttovægt	0.417
Toldtarifnummer	85369001
EAN	4028177676220
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27142411

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK