

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.260 DIN-skinmodul

Stat: 27-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.260 - DIN-skinne modul

Til montage af DIN-skinne monterede enheder, afskærmning kan plomberes.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9666.260
Produktbeskrivelse	Til montage af skinneenheder. Med bæreskinne 35 x 15 mm. Afskærmning kan plomberes.
Materiale	Afdækning: Polystyrol Bæreskinne: Stålblade, galvaniseret Afdækning: Polystyrol
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Dimensioner	Bredde: 250 mm Højde: 450 mm
Modulstørrelse	Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1 Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3 Maks. opdelingsenheder à 18 mm: 36
Antal bæreskinne	3
Antal udskæringer	3
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,05 kg
Bruttovægt	1,059 kg
Toldtarifnummer	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Produktbeskrivelse	SV DIN-skinne modul (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), 3 x 12 skilleplader

# Godkendelser.

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK