

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.260 DIN-skinmodul

Stat: 04-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.260 - DIN-skinne modul

Til montage af DIN-skinne monterede enheder, afskærmning kan plomberes.

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Best.nr. | SV 9666.260 |
| Produktbeskrivelse | Til montage af skinneenheder. Med bæreskinne 35 x 15 mm. Afskærmning kan plomberes. |
| Materiale | Afdækning: Polystyrol Bæreskinne: Stålblade, galvaniseret Afdækning: Polystyrol |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Dimensioner | Bredde: 250 mm Højde: 450 mm |
| Modulstørrelse | Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1 Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3 Maks. opdelingsenheder à 18 mm: 36 |
| Antal bæreskinne | 3 |
| Antal udskæringer | 3 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 1,05 kg |
| Bruttovægt | 1,059 kg |
| Toldtarifnummer | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000264 |
| ECLASS 8.0 | 27142411 |
| Produktbeskrivelse | SV DIN-skinne modul (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), 3 x 12 skilleplader |

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK