

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.280 DIN-skinmodul

Stat: 26-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.280 - DIN-skinne modul

Til montage af DIN-skinne monterede enheder, afskærmning kan plomberes.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9666.280
Produktbeskrivelse	Til montage af skinneenheder. Med bæreskinne 35 x 15 mm. Afskærmning kan plomberes.
Materiale	Afdækning: Polystyrol Bæreskinne: Stålblade, galvaniseret Afdækning: Polystyrol
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montage materialer
Dimensioner	Bredde: 500 mm Højde: 150 mm
Modulstørrelse	Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2 Højdeenheder (HE) à 150 mm: 1 Maks. opdelingsenheder à 18 mm: 24
Antal bæreskinne	1
Antal udskæringer	2
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,93 kg
Bruttovægt	0,94 kg
Toldtarifnummer	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Produktbeskrivelse	SV DIN-skinne modul (ISV), 2 WU (500 mm), 1 U (150 mm), 2 x 12 skilleplader

# Godkendelser.

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK