

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.290 DIN-skinmodul

Stat: 04-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.290 - DIN-skinne modul

Til montage af DIN-skinne monterede enheder, afskærmning kan plomberes.

Funktioner

Best.nr.	SV 9666.290
Produktbeskrivelse	Til montage af skinneenheder. Med bæreskinne 35 x 15 mm. Afskærmning kan plomberes.
Materiale	Afdækning: Polystyrol Bæreskinne: Stålblade, galvaniseret Afdækning: Polystyrol
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Dimensioner	Bredde: 500 mm Højde: 300 mm
Modulstørrelse	Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2 Højdeenheder (HE) à 150 mm: 2 Maks. opdelingsenheder à 18 mm: 48
Antal bæreskinne	2
Antal udskæringer	4
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,51 kg
Bruttovægt	1,52 kg
Toldtarifnummer	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Produktbeskrivelse	SV DIN-skinne modul (ISV), 2 WU (500 mm), 2 U (300 mm), 4 x 12 skilleplader

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK