


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.390

NH-sikringslastadskillermodul

Stat: 25-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.390 - NH-sikringslastadskillermodul

Velegnet til montage af RiLine NH-sikringslastadskillere til montageplader, afskærmning kan plomberes.



Funktioner

Best.nr.	SV 9666.390
Produktbeskrivelse	Velegnet til holder til NH-sikringslastadskillere til montagepladeopbygning. Afskærmning kan plomberes.
Materiale	Afdækning: Polystyrol Traverser: Stålblade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Montageanvisning	Ved anvendelse af NH-sikringslastadskillere 2 x str. 2 (9344.210/.230/.250) eller 1 x str. 3 (9344.310/.330/.350) skal skilletraversen 9666.420 og det berøringsafskærmende modul 9666.060 anvendes som modulenhed
Dimensioner	Bredde: 500 mm Højde: 300 mm
Modulstørrelse	Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2 Højdeenheder (HE) à 150 mm: 2

Funktioner

Passer til best.nr.	9344.000 9344.010 9344.020 9344.030 9344.040 9344.050
Til modulstørrelse	4 x Gr. 00
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,59 kg
Bruttovægt	1,6 kg
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastadskiller modul (ISV), 2 WU (500 mm), 2 U (300 mm), til 4 x str. 00

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---