

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.410

NH-sikringslastadskillermodul

Stat: 24-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.410 - NH-sikringslastadskillermodul

Velegnet til montage af RiLine NH-sikringslastadskillere til montageplader, afskærmning kan plomberes.



Funktioner

Best.nr.	SV 9666.410
Produktbeskrivelse	Velegnet til holder til NH-sikringslastadskillere til montagepladeopbygning. Afskærmning kan plomberes.
Materiale	Afdækning: Polystyrol Traverser: Stålblade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Montageanvisning	Ved anvendelse af NH-sikringslastadskillere 2 x str. 2 (9344.210/.230/.250) eller 1 x str. 3 (9344.310/.330/.350) skal skilletraversen 9666.420 og det berøringsafskærmende modul 9666.060 anvendes som modulenhed
Dimensioner	Bredde: 250 mm Højde: 450 mm
Modulstørrelse	Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1 Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3
Passer til best.nr.	9344.210 9344.230 9344.250

Funktioner

Til modulstørrelse	1 x Gr. 2
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,95 kg
Bruttovægt	1,082 kg
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastadskiller modul (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), til 1 x str. 2

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---