


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.520 Skinnemodul

Stat: 10-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.520 - Skinnemodul til sikringskomponenter

Til opbygning af skinnemonterede sikringselementer og NH-sikringslastadskillere.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9666.520
Produktbeskrivelse	Til opbygning af skinnemonterede sikringselementer E18, E27, E33 og D-switch samt NH-sikringslastadskillere str. 000 og str. 00 (3-polet, 60 mm skinnecenterafstand).
Materiale	Afdækning: Polystyrol Holder: Glasfiberforstærket plast
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Dimensioner	Bredde: 250 mm Højde: 300 mm
Modulstørrelse	Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1 Højdeenheder (HE) à 150 mm: 2
Passer til best.nr.	3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.030 3431.035 9340.950 9343.000 9343.020 9343.040
Passer til skinner	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,73 kg
Bruttovægt	0,76 kg

# Funktioner

---

Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610
Produktbeskrivelse	SV Skinnemodul (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)

---

# Godkendelser.

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---