


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.530 Skinnemodul

Stat: 01-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.530 - Skinnemodul til sikringskomponenter

Til opbygning af skinnemonterede sikringselementer og NH-sikringslastadskillere.

Funktioner

Best.nr.	SV 9666.530
Produktbeskrivelse	Til opbygning af skinnemonterede sikringselementer E18, E27, E33 og D-switch samt NH-sikringslastadskillere str. 000 og str. 00 (3-polet, 60 mm skinnecenterafstand).
Materiale	Afdækning: Polystyrol Holder: Glasfiberforstærket plast
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Dimensioner	Bredde: 500 mm Højde: 300 mm
Modulstørrelse	Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2 Højdeenheder (HE) à 150 mm: 2
Passer til best.nr.	3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.030 3431.035 9340.950
Passer til skinner	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,6 kg
Bruttovægt	1,04 kg
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001896

Funktioner

ECLASS 8.0

27400610

Produktbeskrivelse

SV Skinnemodul (ISV), 2 WU (500 mm), 2 U (300 mm)

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK