


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.550

NH- sikringslastafbryderskinnemodul

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.550 - NH-sikringslastafbryderskinnemodul

Til NH-sikringslister str. 00 til 3 (3-polet, 100/185 mm skinnecenterafstand).

Funktioner

Best.nr.	SV 9666.550
Produktbeskrivelse	Til NH-sikringslister str. 00 til 3 (3-polet, 100/185 mm skinnecenterafstand).
Materiale	Afdækning: Polystyrol Holder: Glasfiberforstærket plast
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Bemærk	For at sikre problemfri kabeltilslutning skal der over eller under NH-sikringslistemoduler installeres et berøringsafskærmende modul eller et skinnemodul N/PE.
Dimensioner	Bredde: 500 mm Højde: 750 mm
Modulstørrelse	Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2 Højdeenheder (HE) à 150 mm: 5
Til modulstørrelse	8 x Gr. 00 4 x Gr. 1 4 x Gr. 2 4 x Gr. 3
Passer til best.nr.	9677.XXX
Passer til skinner	40 x 10 50 x 10 60 x 10
Skinnecenterafstand	185 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,84 kg
Bruttovægt	3,89 kg

Funktioner

Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastadskiller modul (ISV), 2 WU (500 mm), 5 U (750 mm), til 8 x str. 00, 4 x str. 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---