


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.560

# NH- sikringslastafbryderskinnemodul

Stat: 04-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.560 - NH-sikringslastafbryderskinnemodul

Til NH-sikringslister str. 00 til 3 (3-polet, 100/185 mm skinnecenterafstand).

## Funktioner

Best.nr.	SV 9666.560
Produktbeskrivelse	Til NH-sikringslister str. 00 til 3 (3-polet, 100/185 mm skinnecenterafstand).
Materiale	Afdækning: Polystyrol Holder: Glasfiberforstærket plast
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Bemærk	For at sikre problemfri kabeltilslutning skal der over eller under NH-sikringslistemoduler installeres et berøringsafskærmende modul eller et skinnemodul N/PE.
Dimensioner	Bredde: 750 mm Højde: 750 mm
Modulstørrelse	Breddeenheder (BE) à 250 mm: 3 Højdeenheder (HE) à 150 mm: 5
Til modulstørrelse	12 x Gr. 00 6 x Gr. 1 6 x Gr. 2 6 x Gr. 3
Passer til best.nr.	9677.XXX
Passer til skinner	40 x 10 50 x 10 60 x 10
Skinnecenterafstand	185 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	5,17 kg
Bruttovægt	5,18 kg

# Funktioner

---

Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastadskiller modul (ISV), 3 WU (750 mm), 5 U (750 mm), til 12 x str. 00, 6 x str. 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)

# Godkendelser.

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---