


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.580

NH- sikringslastafbryderskinnemodul

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.580 - NH-sikringslastafbryderskinnemodul

Til NH-sikringslister str. 00 til 3 (3-polet, 100/185 mm skinnecenterafstand).

Funktioner

Best.nr.	SV 9666.580
Produktbeskrivelse	Til NH-sikringslister str. 00 til 3 (3-polet, 100/185 mm skinnecenterafstand).
Materiale	Afdækning: Polystyrol Holder: Glasfiberforstærket plast
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Bemærk	For at sikre problemfri kabeltilslutning skal der over eller under NH-sikringslistemoduler installeres et berøringsafskærmende modul eller et skinnemodul N/PE.
Dimensioner	Bredde: 500 mm Højde: 450 mm
Modulstørrelse	Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2 Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3
Til modulstørrelse	6 x Gr. 00
Passer til best.nr.	9346.020 9346.030
Passer til skinner	40 x 10
Skinnecenterafstand	100 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,3 kg
Bruttovægt	2,5 kg
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

Funktioner

Produktbeskrivelse SV NH-sikringslastadskiller modul (ISV), 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), til 6 x str. 00, (SV 9346XXX, 100 mm)

Godkendelser.

Forklaringer. Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK