


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.712 Montageprofiler ISV

Stat: 07-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.712 - Montageprofiler ISV til VX

Til lodret opdeling af bærerammen i VX/TS/SE skabet.

## Funktioner

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Best.nr.                    | SV 9666.712   |
| Produktbeskrivelse          | Til lodret opdeling af bærerammen i skabet.   |
| Materiale                   | Stålplade   |
| Overflade                   | Galvaniseret  |
| Dimensioner                 | Højde: 1.800 mm   |
| Modulstørrelse              | Højdeenheder (HE) à 150 mm: 12  |
| Pakkestørrelse              | 2 stk.  |
| Nettovægt                   | 4,106 kg  |
| Bruttovægt                  | 4,305 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)     | 16,4 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer |
| Toldtarifnummer             | 39269097  |
| ETIM 9                      | EC002270  |
| ECLASS 8.0                  | 27400613  |
| Produktbeskrivelse          | SV Montagevinkel (ISV), 12 U (1850 mm), til TS, SE  |