


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.085

Lastadskiller type NH Slimline

Stat: 11-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.085 - Lastadskiller type NH Slimline med elektronisk sikringsovervågning

3-polet, til skinneresystem med 185 mm centerafstand.

Funktioner

Best.nr.	SV 9677.085
Udgave	3-polet kobling
Funktionsmåder	Operatøruafhængig omskiftning vha. automatisk intervalkredsløb Sikker afbrydelse af kontakter vha. dobbeltafbrydelse
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: delvist forølvvet hårdkobber
Farve	Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7001 Håndtag: RAL 7016
Til NH-størrelse	00
Til skinneresystem med centerafstand	185 mm
Ledningsafgang	forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrue M8
Installation type	Skruemontage
Antal poler	3-polet
Mærkedriftsspænding	400 V, 3~
Mærkestrøm maks.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Til omformerinstallation	Ja
Dimensioner	Bredde: 50 mm Højde: 860 mm

Funktioner

Tilslutning af rundledere	1,5 - 95 mm ²
Passer til skinner	Højde: 10 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	5,68 kg
Bruttovægt	5,92 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,959
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH-sikkerhedsafbryder str. 00, 630 A, 690 V, 3-polet skrue M8, 185 mm ledningsafgang fornedet skruemontage med elektronisk sikringsovervågning

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---