

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.315

Gruppeafbryder type NH Slimline

Stat: 31-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.315 - Gruppeafbryder type NH Slimline med elektronisk sikringsovervågning

3-polet, til skinesystem med 185 mm skinnecenterafstand.

Funktioner

Best.nr.	SV 9677.315
Udgave	3-polet kobling
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: delvist for sølvvet hårdkobber
Farve	Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7001 Håndtag: RAL 7016
Til NH-størrelse	3
Til skinesystem med centerafstand	185 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Bolte M12
Antal poler	3-polet
Mærkedriftsspænding	400 V, 3~
Mærkestrøm maks.	630 A
Bemærk	Ved anvendelse af komponenterne på samleskinner med berøringsafskærmning skal der anvendes en kontaktklemme
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Til omformerinstallation	Ja
Dimensioner	Bredde: 100 mm Højde: 830 mm
Tilslutning af rundledere	6 - 240 mm ²

Funktioner

Passer til skinner	Højde: 10 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	6,4 kg
Bruttovægt	7 kg
Kobberandel (kg/styk)	2,47
Toldtarifnummer	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastadskiller, str. 3, 630 A, 690 V, 3-polet, bolt M12, 185 mm, med elektronisk sikringsovervågning, til strømtransformerinstallation

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---