


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.340

# Gruppeafbryder type NH Slimline

Stat: 15-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.340 - Gruppeafbryder type NH Slimline

3-polet, til skinneresystem med 185 mm skinnecenterafstand.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9677.340
Udgave	3-polet kobling
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: delvist forølvvet hårdkobber
Farve	Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7001 Håndtag: RAL 7016
Til NH-størrelse	3
Til skinneresystem med centerafstand	185 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Bolte M12
Antal poler	3-polet
Mærkedriftsspænding	690 V (AC), 3~
Mærkestrøm maks.	1.250 A
Bemærk	Ved anvendelse af komponenterne på samleskiner med berøringsafskærmning skal der anvendes en kontaktklemme
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Til omformerinstallation	Ja
Dimensioner	Bredde: 200 mm Højde: 670 mm
Tilslutning af rundledere	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Passer til skinner	Højde: 10 mm

# Funktioner

---

Double disconnector	Ja
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	14 kg
Bruttovægt	14,4 kg
Kobberandel (kg/styk)	6,838
Toldtarifnummer	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastadskiller, str. 3, 1250 A, 690 V, 3-polet, twin track, bolt M12, 185 mm, til strømtransformerinstallation

# Godkendelser.

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---