

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.700 Komponentadaptere

Stat: 21-07-2025 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.700 - Komponentadaptere klemmemontage

Til effektafbrydere af fabrikaterne ABB, Eaton, Schneider Electric og Siemens. Til skinnesystemer med 185 mm centerafstand.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9677.700
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Til skinnesystem med centerafstand	185 mm
Ledningsafgang	forneden
Installation type	Klemmemontage
Antal poler	3-polet
Mærkestrøm maks.	1.000 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Bemærk	Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden Egnet til anvendelse af koblingsenheder med skruetilslutning på forsiden Opbygning af skinnesystem muligt med og uden afdækningsprofil
Dimensioner	Bredde: 300 mm Højde: 652 mm
Passer til skinner	Højde: 10 mm
Passer til producent (type)	ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A) Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A) Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A) Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	13.3

# Funktioner

---

Bruttovægt	15.28
------------	-------

---

Kobberandel (kg/styk)	7.745
-----------------------	-------

---

Toldtarifnummer	85369095
-----------------	----------

---

EAN	4028177707092
-----	---------------

---

ETIM 9	EC001531
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27370304
------------	----------

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---