

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.770 Komponentadaptere

Stat: 21-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.770 - Komponentadaptere klemmemontage

Til effektafbrydere af fabrikaterne ABB, Eaton, Schneider Electric og Siemens. Til skinnesystemer med 185 mm centerafstand.

Funktioner

Best.nr.	SV 9677.770
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilslutningsbånd
Til skinnesystem med centerafstand	185 mm
Ledningsafgang	forneden
Installation type	Klemmemontage
Antal poler	3-polet
Mærkestrøm maks.	630 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Bemærk	Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden Egnet til anvendelse af koblingsenheder med skruetilslutning på forsiden Opbygning af skinnesystem muligt med og uden afdækningsprofil
Dimensioner	Bredde: 150 mm Højde: 585 mm
Passer til skinner	Højde: 10 mm
Passer til producent (type)	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	6,2 kg
Bruttovægt	6,629 kg
Kobberandel (kg/styk)	3,754
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Komponentadapter 630 A, 690 V, 3-polet, 185 mm klemmemontage

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK