


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.810 Strømtransformer

Stat: 08-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.810 - Strømtransformer

Til induktiv måling af strømmen.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9677.810
Produktbeskrivelse	Kompakt konstruktion uden ændring af monteringsdybde via mekanisk integration i opbygningskomponenterne (185 mm centerafstand). Det giver mulighed for pladsbesparende opbygning.
Materiale	Polyamid
Til modulstørrelse	00
Passer til best.nr.	9677000 9677010 9677015 9677025 9677060 9677065 9677070 9677075 9677080 9677085
Mærkeeffekt	2,5 VA
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrueklemmer
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Tilslutning af rundledere	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Mærkefrekvens	50 - 50 - Hz

# Funktioner

---

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,2 kg
Bruttovægt	0,21 kg
Toldtarifnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivelse	SV Strømtransformer, til NH-sikringslastadskiller, str. 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50-60 Hz

# Godkendelser.

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---