Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.810
Strømtransformer

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SV 9677.810 - Strømtransformer

Til induktiv måling af strømmen.

Funktioner

Best.nr.	SV 9677.810
Produktbeskrivelse	Kompakt konstruktion uden ændring af monteringsdybde via mekanisk integration i opbygningskomponenterne (185 mm centerafstand). Det giver mulighed for pladsbesparende opbygning.
Materiale	Polyamid
Til modulstørrelse	00
Passer til best.nr.	9677000 9677010 9677015 9677025 9677060 9677065 9677070 9677075 9677080 9677085
Mærkeeffekt	2,5 VA
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrueklemmer
Insuslation material (class)	E
Primary current	150 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Tilslutning af rundledere	2,5 - 4 mm²
Mærkefrekvens	50 - 50 - Hz

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,2 kg
Bruttovægt	0,21 kg
Toldtarifnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivelse	SV-strømtransformer til NH-sikringslastafbryderliste/NH-lastadskillerliste str. 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50–60 Hz.

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK