


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.810 Strømtransformer

Stat: 04-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.810 - Strømtransformer

Til induktiv måling af strømmen.

Funktioner

Best.nr.	SV 9677.810
Produktbeskrivelse	Kompakt konstruktion uden ændring af monteringsdybde via mekanisk integration i opbygningskomponenterne (185 mm centerafstand). Det giver mulighed for pladsbesparende opbygning.
Materiale	Polyamid
Til modulstørrelse	00
Passer til best.nr.	9677.000 9677.010 9677.015 9677.025 9677.060 9677.065 9677.070 9677.075 9677.080 9677.085
Mærkeeffekt	2,5 VA
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrueklemmer
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Tilslutning af rundledere	2,5 - 4 mm ²

Funktioner

Mærkefrekvens	50 - 60 Hz
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,2 kg
Bruttovægt	0,21 kg
Toldtarifnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivelse	SV Strømtransformer, til NH-sikringslastadskiller, str. 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50-60 Hz

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---