


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.875 Strømtransformer

Stat: 06-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.875 - Strømtransformer

Til induktiv måling af strømmen.

Funktioner

Best.nr.	SV 9677.875
Produktbeskrivelse	Kompakt konstruktion uden ændring af monteringsdybde via mekanisk integration i opbygningskomponenterne (185 mm centerafstand). Det giver mulighed for pladsbesparende opbygning.
Materiale	Polyamid
Til modulstørrelse	2/3
Passer til best.nr.	9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900
Mærkeeffekt	2,5 VA
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Insulation material (class)	B
Primary current	400 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Tilslutning af rundledere	2,5 - 4 mm ²

Funktioner

Mærkefrekvens	50 - 60 Hz
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,13 kg
Bruttovægt	0,172 kg
Toldtarifnummer	85044087
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivelse	SV strømtransformer 400 A/5 A til NH-sikringsliste str. 2-3 (SV 9677.XXX)