


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.885 Strømtransformer

Stat: 04-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.885 - Strømtransformer

Til induktiv måling af strømmen.

Funktioner

Best.nr.	SV 9677.885
Produktbeskrivelse	Kompakt konstruktion uden ændring af monteringsdybde via mekanisk integration i opbygningskomponenterne (185 mm centerafstand). Det giver mulighed for pladsbesparende opbygning.
Materiale	Polyamid
Til modulstørrelse	3
Passer til best.nr.	9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900
Mærkeeffekt	2,5 VA
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Insulation material (class)	H mm
Primary current	600 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Tilslutning af rundledere	2,5 - 4 mm ²
Mærkefrekvens	50 - 60 Hz
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	0,168 kg
Bruttovægt	0,17 kg
Toldtarifnummer	85044087
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivelse	SV strømtransformator 600 A/5 A til NH-sikringsliste str. 3/ tilslutnings- og komponentadapter (SV 9677.XXX)