

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.905 Tilslutningsadaptere

Stat: 04-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.905 - Tilslutningsadptere

Til tilslutning af rundledere. Til skinner med 185 mm centerafstand.

Funktioner

Best.nr.	SV 9677.905
Materiale	Chassis: Glasfiberforstærket polyester Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Berøringsafskærmning
Til skinner med centerafstand	185 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrue M12
Antal poler	3-polet
Mærkestrøm maks.	1.400 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Bemærk	Ved anvendelse af komponenterne på samleskiner med berøringsafskærmning skal der anvendes en kontaktklemme
Dimensioner	Bredde: 100 mm Højde: 960 mm
Tilslutning af rundledere	6 - 300 mm ²
Passer til skinner	Højde: 10 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	11 kg
Bruttovægt	11,5 kg
Kobberandel (kg/styk)	4,41
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC001531

Funktioner

ECLASS 8.0

27370304

Produktbeskrivelse

SV Tilslutningsadapter 1400 A, 690 V, 3-polet, 185 mm
ledningsafgang forneden rundledertilslutning 6-300 mm?

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK