


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.958 Strømtransformer

Stat: 13-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.958 - Strømtransformer

Til induktiv måling af strømmen.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9677.958
Produktbeskrivelse	Kompakt konstruktion uden ændring af monteringsdybde via mekanisk integration i opbygningskomponenterne (185 mm centerafstand). Det giver mulighed for pladsbesparende opbygning.
Materiale	Polyamid
Passer til best.nr.	9677930
Mærkeeffekt	2,5 VA
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Insulation material (class)	H mm
Primary current	800 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Tilslutning af rundledere	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Mærkefrekvens	50 - 60 Hz
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,16 kg
Bruttovægt	0,17 kg
Toldtarifnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse

SV strømtransformator 800 A/5 A til adapter RiLine Compact 185 mm (SV 9677.930)