


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.206 Montagehulliste

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.206 - Montagehulliste til modullåge

Til efterfølgende påbygning på modullåger, med 25 mm-hulmønster til individuelle påbygninger på lågens bagside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere osv.



Funktioner

Best.nr.	SV 9681.206
Produktbeskrivelse	Til efterfølgende montage på modullåger. Montagehullisterne kan justeres i trin a 25 mm og kan anvendes til individuelt udstyr som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere osv. på dørens bagside. Huldiameter på montagehulliste: 4,5 mm.
Materiale	Stålplade, 1 mm
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Længde	398 mm
Montageanvisning	Til skabsbredde 1000 mm: 1 x 9681.204 og 1 x 9681.206 Til skabsbredde 1200 mm: 2 x 9681.206
Dimensioner	Længde: 398 mm
Passer til	Bredde: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Pakkestørrelse	10 stk.
Nettovægt	1,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)

Funktioner

Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Produktbeskrivelse	SV Perforated mounting strip, L: 398 mm, for partial door WH: 600x150-800 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring UK
---------------	-------------------------------