

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.208 Montagehulliste

Stat: 16-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.208 - Montagehulliste til modullåge

Til efterfølgende påbygning på modullåger, med 25 mm-hulmønster til individuelle påbygninger på lågens bagside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere osv.



Funktioner

Best.nr.	SV 9681.208
Produktbeskrivelse	Til efterfølgende montage på modullåger. Montagehullisterne kan justeres i trin a 25 mm og kan anvendes til individuelt udstyr som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere osv. på dørens bagside. Huldiameter på montagehulliste: 4,5 mm.
Materiale	Stålplade, 1 mm
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Længde	598 mm
Dimensioner	Længde: 598 mm
Passer til	Bredde: 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Pakkestørrelse	10 stk.
Nettovægt	1,9 kg
Bruttovægt	1,914 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og erendeklareres

Funktioner

Toldtarifnummer	39269097
-----------------	----------

ETIM 9	EC000386
--------	----------

ECLASS 8.0	27400501
------------	----------

Produktbeskrivelse	SV Perforated mounting strip, L: 598 mm, for partial door WH: 800x150-800 mm
--------------------	---

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring UK
