


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.192 Modullåge

Stat: 01-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.192 - Modullåge til VX

Lågerne kan hængsles både til højre og venstre.

## Funktioner

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Best.nr.                           | SV 9682.192  |
| Produktbeskrivelse                 | Egnet til VX skabe i stedet for låge eller bagplade. Modullågerne kan kombineres indbyrdes efter ønske. I top og bund kræves der altid et frontpanel. Lågerne kan hængsles både til højre og venstre. Ved låger uden glasplade (højde 600-1.000 mm) er der mulighed for indbygning af en monitorramme 2305.000. Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatser, udførelse A. |
| Materiale                          | Stålplade, 2 mm  |
| Overflade                          | Strukturlak  |
| Farve                              | RAL 7035   |
| Leveringsomfang                    | Modullåge<br>Skillesprosse<br>Hængsler<br>Låsedele<br>Inkl. montagematerialer  |
| Bemærk                             | Dellågenes åbningsvinkel maks. 130°  |
| Lås                                | Antal låse: 3  |
| Dimensioner                        | Bredde: 800 mm<br>Højde: 1.200 mm  |
| Passer til                         | Bredde: = 800 mm   |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 54  |
| Pakkestørrelse                     | 1 stk.   |
| Nettovægt                          | 20,1 kg  |
| Bruttovægt                         | 21,4 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 81,5 kg CO2 eq (Cat B)   |

# Funktioner

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres |
| Toldtarifnummer             | 94039910  |
| ETIM 9                      | EC000747  |
| ECLASS 8.0                  | 27182204  |
| Produktbeskrivelse          | VX Partial door, WH: 800x1200 mm sheet steel  |

# Godkendelser.

---

|               |  |
|---------------|--|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring UK          |