

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.561 Delmontageplade

Stat: 09-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.561 - Delmontageplade til funktionsrumssidevæg

Med og uden gennemføring, til direkte fastgørelse på funktionsfeltets sidevæg.

Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Best.nr. | SV 9683.561 |
| Udgave | med gennemføring i isolationsstof |
| Produktbeskrivelse | Til direkte fastgørelse på funktionsrumssidevæggen til indvendig opdeling. Universel indvendig udvidelse med koblings- og styreenheder. Tilvejebringelse af ekstra montageniveauer. I kombination med skilleplader og siddevæg kan der foretages en indvendig opdeling iht. form 1 til 4. |
| Materiale | Stålplade, 2 mm |
| Overflade | Galvaniseret |
| Leveringsomfang | Inkl. holdevinkler og montagematerialer |
| Til funktionsfelthøjde | 150 mm |
| Dimensioner | Bredde: 502 mm Højde: 143 mm |
| Passer til | Bredde: = 600 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 1,76 kg |
| Bruttovægt | 1,86 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres |
| Toldtarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Funktioner

Produktbeskrivelse

SV Partial mounting plate, WH: 502x143 mm, with duct, for VX (W: 600 mm)

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring UK