


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.646 Delmontageplatte

Stat: 03-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.646 - Delmontageplade til funktionsrumssidevæg

Med og uden gennemføring, til direkte fastgørelse på funktionsfeltets sidevæg.

Funktioner

Best.nr.	SV 9683.646
Udgave	lukket
Produktbeskrivelse	Til direkte fastgørelse på funktionsrumssidevæggen til indvendig opdeling. Universel indvendig udvidelse med koblings- og styreenheder. Tilvejebringelse af ekstra montageniveauer. I kombination med skilleplader og siddevæg kan der foretages en indvendig opdeling iht. form 1 til 4.
Materiale	Stålplade, 2 mm
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. holdevinkler og montagematerialer
Til funktionsfelthøjde	600 mm
Dimensioner	Bredde: 302 mm Højde: 593 mm
Passer til	Bredde: = 400 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,58 kg
Bruttovægt	5,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	20,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613

Funktioner

Produktbeskrivelse

SV Partial mounting plate, WH: 302x593 mm, solid, for VX (W: 400 mm)

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring UK