

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.668 Delmontageplatte

Stat: 09-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.668 - Delmontageplade til funktionsrumssidevæg

Med og uden gennemføring, til direkte fastgørelse på funktionsfeltets sidevæg.

Funktioner

Best.nr.	SV 9683.668
Udgave	lukket
Produktbeskrivelse	Til direkte fastgørelse på funktionsrumssidevæggen til indvendig opdeling. Universel indvendig udvidelse med koblings- og styreenheder. Tilvejebringelse af ekstra montageniveauer. I kombination med skilleplader og siddevæg kan der foretages en indvendig opdeling iht. form 1 til 4.
Materiale	Stålplade, 2 mm
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. holdevinkler og montagematerialer
Til funktionsfelthøjde	800 mm
Dimensioner	Bredde: 502 mm Højde: 793 mm
Passer til	Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	9,5 kg
Bruttovægt	10 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	38,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613

Funktioner

Produktbeskrivelse

SV Partial mounting plate, WH: 502x793 mm, solid, for VX (W: 600 mm)