


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9751.912 Multifunktionskabinet

Stat: 31-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9751.912 - Multifunktionskabinet

Dobbeltvægget kabinet til udendørs opstilling af aluminium med modstandsklasse RC2.



Funktioner

Best.nr.	CS 9751.912
Produktbeskrivelse	To låger, dobbeltvægget kabinet til udendørs opstilling af aluminium med modstandsklasse RC 2. Inkl. kabelstyrings sokkel. Forberedt til montering af kombiskinner 19"/ETSI samt et Direct Air Cooling System (DAC).
Materiale	Kabinet, topplade, låge(r), bundramme: Aluminium, AlMg3, 2,0 mm Montageplade(r): Aluminium, AlMg3, 3,0 mm Holdeskinne: Rustfrit stål 1.4016 (AISI 430)
Overflade	Pulverlakeret UV-beständig ren polyester
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Dobbeltvægget udendørsskab, komplet formonteret Vejrbeskyttelsestæg med ventilation, forberedt til montering af et Direct Air Cooling Systems (DAC) Dørholder ved hjælp af mekanisk hængsel (ca. 155°) Svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027 Kabelstyrings sokkel, beklædt hele vejen rundt Flangeplader Flangeplade Inkl. 2 montageplader Indskruet midterstykke
Dimensioner	Bredde: 1.300 mm Højde: 1.050 mm Dybde: 500 mm

Funktioner

Dimensioner	Samlet højde: 1.600 mm Regntag, højde: 130 mm Højde sokkel: 400 mm
Mål montageplade (B x H)	610 mm x 941 mm 548 mm x 941 mm
Antal låger	2
Lågeåbningsvinkel	ca. 155°
Lås	Udførelse lås: 3-punkts-låsesystem med enkelt- og dobbeltkamindsats Antal låse: 2 Låseindsats: BJ20027
Flangeplade	Størrelse: 2 Antal: 3
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Bemærkning vedr. produktnr.	Leveringstid oplyses på forespørgsel
Grundmateriale	Aluminium
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	115 kg
Bruttovægt	135 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
Produktbeskrivelse	CS multifunktionskabinet MFG 12, to låger, dobbeltvægget, BHD 1300x1600x500 mm