


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9765.088

## Betonsockler

Stat: 04-03-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9765.088 - Betonsokler Til udendørs kabinetter

Betonsokkel CS Toptec- og Basic-kabinetter. Letvægtssæt til enkel, tidsbesparende montage på opstillingsstedet.

## Funktioner

|                             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr.                    | CS 9765.088                                                                                                                                                  |
| Produktbeskrivelse          | Letvægtssæt til enkel, tidsbesparende montage på opstillingsstedet. Sokkelplade på for- og bagside er indvendigt monteret og kan tages af for serviceadgang. |
| Materiale                   | Letbeton                                                                                                                                                     |
| Overflade                   | Ubehandlet                                                                                                                                                   |
| Leveringsomfang             | 1 grundplade<br>2 sidedele<br>2 delte sokkelplader<br>Inkl. montagematerialer og -skruer til skabspåbygning                                                  |
| Excavation depth            | 700 mm                                                                                                                                                       |
| Bemærk                      | Leveringstid oplyses på forespørgsel                                                                                                                         |
| Bemærkning vedr. produktnr. | Leveringstid oplyses på forespørgsel                                                                                                                         |
| Dimensioner                 | Højde: 965 mm                                                                                                                                                |
| Passer til                  | Bokstype: CS Basic-kabinetter<br>Bredde: = 800 mm<br>Dybde: = 400 mm                                                                                         |
| Passer til dybde            | 400 mm                                                                                                                                                       |
| Pakkestørrelse              | 1 stk.                                                                                                                                                       |
| Nettovægt                   | 194,75 kg                                                                                                                                                    |
| Bruttovægt                  | 205 kg                                                                                                                                                       |
| Toldtarifnummer             | 68109100                                                                                                                                                     |
| ETIM 9                      | EC000721                                                                                                                                                     |
| ECLASS 8.0                  | 27182003                                                                                                                                                     |