

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.150

Skabslampe, 48 V DC

Stat: 16-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.150 - Skabslampe, 48 V DC med tilslutningsledninger

Robust lampe, kan fastgøres horisontalt eller vertikalt i rammeprofilet vha. fjederklemmer eller anvendes som direkte lyskilde under servicearbejder ved ophængning.

Funktioner

Best.nr.	CS 9765.150
Produktbeskrivelse	Robust lampe. Kan fastgøres horisontalt eller vertikalt i rammeprofilet vha. fjederklemmer eller anvendes som direkte lyskilde under servicearbejder ved ophængning i den drejelige plastkrog. Slagfast lampehus af PMMA (polymethylmetakrylat), beskyttelsesklasse II.
Leveringsomfang	2 fjederklemmer Montagematerialer
Nom. effekt	11 W
Diameter	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
Længde	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
Længde tilslutningskabel	3 m
Tilslutningsmuligheder	Integreret tilslutningsledning med åben ende
Lyskilde	Lysstofrør TC-SEL, 4-bens
Lysstrøm	900 lm
Dimensioner	Længde: 450 mm
Driftstemperatur	-20 °C...40 °C
Mærkedriftsspænding	48 V (DC)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 64

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1.03
Bruttovægt	1.05
Toldtarifnummer	94054990
EAN	4028177493605
ECLASS 8.0	27189241