Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9782.866

CS Toptec, udvidelsesmulighed

Stat: 06-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

CS 9782.866 - CS Toptec, udvidelsesmulighed

Dobbeltvægget udendørskabinet med udvidelsesmulighed og 100 mm sokkel, låge, bagplade og vejrbeskyttelsestag med sømløs sammenbygning. Hele skabsrammen er designet til effektiv og fleksibel indvendig udbygning. Kabinettet er forberedt til installation af en køleenhed til vægmontering af typen Blue e+ Outdoor.







Funktioner

Best.nr.	CS 9782.866
Udgave	til rækkeopstilling Med udskæring til udendørs køleenhed 1,5 kW
Materiale	Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Fladdele og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3 Regntag: Aluminium
Overflade	Pulverlakeret UV-bestandig ren polyester
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Udvidelsesmulighed, dobbeltvægget udendørskabinet Skabsramme med 25 mm hulsystem i top- og bundramme samt vertikalprofiler med 2 montageniveauer Frontlåge med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027 Bagplade Regntag Sokkel med skruemonterede flangeplader og skruemonterede paneler fortil og bagtil

© Rittal 2026

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 1.600 mm Dybde: 600 mm
Dimensioner	Samlet højde: 1.745 mm Regntag, højde: 45 mm Højde sokkel: 100 mm
Antal låger	1
Lås	Udførelse lås: 3-punkts låsning Antal låse: 1 Låseindsats: BJ20027
Flangeplade	Størrelse: 2 Antal: 2
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 3R Type 12
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK-kode	IK10
Bemærk	Alle fladdele fordoblet og potentialudlignet (yder- og inderplade) Til opbygning af et enkeltskab kræves sidepanelerne til CS Toptec med udvidelsesmulighed.
Bemærkning vedr. produktnr.	Tildækning af udskæringen kræver et klimaanlæg eller en adapterplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	70 kg
Bruttovægt	70,5 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Funktioner

Produktbeskrivelse	CS Toptec, udvidelsesmulighed, BHD: 800x1600x600 mm, med udskæring til udendørs klimaanlæg 1,5 kW, samlet højde inklusive 100 mm sokkel og 45 mm regntag: 1745 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring