Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# CS 9782.888

# CS Toptec, udvidelsesmulighed

Stat: 06-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# CS 9782.888 - CS Toptec, udvidelsesmulighed

Dobbeltvægget udendørskabinet med udvidelsesmulighed og 100 mm sokkel, låge, bagplade og vejrbeskyttelsestag med sømløs sammenbygning. Hele skabsrammen er designet til effektiv og fleksibel indvendig udbygning. Kabinettet er forberedt til installation af en køleenhed til vægmontering af typen Blue e+ Outdoor.







## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | CS 9782.888 |
| Udgave | til rækkeopstilling<br>Med udskæring til udendørs køleenhed 1,5 kW |
| Materiale | Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)<br>Fladdele og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3<br>Regntag: Aluminium |
| Overflade | Pulverlakeret<br>UV-bestandig ren polyester |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Udvidelsesmulighed, dobbeltvægget udendørskabinet<br>Skabsramme med 25 mm hulsystem i top- og bundramme samt vertikalprofiler med 2 montageniveauer<br>Frontlåge med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027<br>Bagplade<br>Regntag<br>Sokkel med skruemonterede flangeplader og skruemonterede paneler fortil og bagtil |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Dimensioner | Bredde: 800 mm<br>Højde: 1.800 mm<br>Dybde: 800 mm |
| Dimensioner | Samlet højde: 1.945 mm<br>Regntag, højde: 45 mm<br>Højde sokkel: 100 mm |
| Antal låger | 1 |
| Lås | Udførelse lås: 4-punkts låsning<br>Antal låse: 1<br>Låseindsats: BJ20027 |
| Flangeplade | Størrelse: 2<br>Antal: 2 |
| Typeklassificering iht. 508A | Type 1<br>Type 3R<br>Type 12 |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 3R<br>NEMA 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Bemærk | Alle fladdele fordoblet og potentialudlignet (yder- og inderplade)<br>Til opbygning af et enkeltskab kræves sidepanelerne til CS Toptec med udvidelsesmulighed. |
| Bemærkning vedr. produktnr. | Tildækning af udskæringen kræver et klimaanlæg eller en adapterplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 80 kg |
| Bruttovægt | 80,5 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | CS Toptec, udvidelsesmulighed, BHD: 800x1800x800 mm, med udskæring til udendørs klimaanlæg 1,5 kW, samlet højde inklusive 100 mm sokkel og 45 mm regntag: 1945 mm |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |