

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.530

Udendørs Basic-kabinetter

Stat: 11-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.530 - Udendørs Basic-kabinetter

Enkeltvægget skabssystem, med 1 eller 2 låger. Kan anvendes til alle applikationer med passiv indvendig udbygning eller lille tabseffekt udendørs. Toppladekoncept med ventilationsrist hele vejen rundt



Funktioner

Best.nr.	CS 9783.530
Produktbeskrivelse	Udendørsskab med 100 mm transportsokkel og regntag med fremspring til alle sider.
Materiale	Aluminium AlMg3
Overflade	Pulverlakeret UV-bestandig ren polyester
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Enkeltvægget udendørsskab, komplet formonteret Grundenhed med bundplade, tredelt 25 mm hulsystem i top, bund, fortil og i skabets dybde Frontlåge(r) med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027 Transportsokkel med skruemonterede paneler fortil og bagtil Regntag
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 500 mm

Funktioner

Dimensioner	Samlet højde: 1.355 mm Regntag, bredde: 650 mm Regntag, højde: 55 mm Regntag, dybde: 550 mm Indv. bredde: 512 mm Indv. højde: 1.112 mm Indv. dybde: 449 mm Højde sokkel: 100 mm
Antal låger	1
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 3R
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
IK-kode	IK10
Grundmateriale	Aluminium
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	30 kg
Bruttovægt	35 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	Outdoor Basoc-kabinet, BHD: 600x1200x500 mm, aluminium, met 100-mm-transport sokkel og regntopplade, enkelt frontlåde

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------