


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.550

Udendørs Basic-kabinetter

Stat: 06-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.550 - Udendørs Basic-kabinetter

Enkeltvægget skabssystem, med 1 eller 2 låger. Kan anvendes til alle applikationer med passiv indvendig udbygning eller lille tabseffekt udendørs. Toppladekoncept med ventilationsrist hele vejen rundt



Funktioner

Best.nr.	CS 9783.550
Produktbeskrivelse	Udendørsskab med 100 mm transportsokkel og regntag med fremspring til alle sider.
Materiale	Aluminium AlMg3
Overflade	Pulverlakeret UV-beständig ren polyester
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Enkeltvægget udendørsskab, komplet formonteret Grundenhed med bundplade, tredelt 25 mm hulsystem i top, bund, fortil og i skabets dybde Frontlåge(r) med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027 Transportsokkel med skrue monterede paneler fortil og bagtil Regntag
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 400 mm

Funktioner

Dimensioner	Samlet højde: 1.355 mm Regntag, bredde: 650 mm Regntag, højde: 55 mm Regntag, dybde: 450 mm Indv. bredde: 512 mm Indv. højde: 1.112 mm Indv. dybde: 349 mm Højde sokkel: 100 mm
-------------	--

Typeklassificering iht. UL 50E	Type 3R
--------------------------------	---------

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
------------------------------------	-------

IK-kode	IK10
---------	------

Grundmateriale	Aluminium
----------------	-----------

Pakkestørrelse	1 stk.
----------------	--------

Nettovægt	38,95 kg
-----------	----------

Bruttovægt	41 kg
------------	-------

Toldtarifnummer	94032080
-----------------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------
