

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.540

Udendørs Basic-kabinetter

Stat: 25-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.540 - Udendørs Basic-kabinetter

Enkeltvægget skabssystem, med 1 eller 2 låger. Kan anvendes til alle applikationer med passiv indvendig udbygning eller lille tabseffekt udendørs. Toppladekoncept med ventilationsrist hele vejen rundt



Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Best.nr. | CS 9784.540 |
| Produktbeskrivelse | Udendørsskab med 100 mm transportsokkel og regntag med fremspring til alle sider. |
| Materiale | Aluminium AlMg3 |
| Overflade | Pulverlakeret UV-bestandig ren polyester |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Enkeltvægget udendørsskab, komplet formonteret Grundenhed med bundplade, tredelt 25 mm hulsystem i top, bund, fortil og i skabets dybde Frontlåge(r) med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027 Transportsokkel med skruemonterede paneler fortil og bagtil Regntag |
| Dimensioner | Bredde: 1.200 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 500 mm |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Dimensioner | Samlet højde: 1.355 mm Regntag, bredde: 1.250 mm Regntag, højde: 55 mm Regntag, dybde: 550 mm Indv. bredde: 1.112 mm Indv. højde: 1.112 mm Indv. dybde: 449 mm Højde sokkel: 100 mm |
| Design Centre bar | Med aftagelig midtersprosse, 2 aflåselige låger |
| Antal låger | 2 |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 3R |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| IK-kode | IK10 |
| Bemærk | Skabe i 1200 mm bredde har to 600 mm brede montagefelter |
| Grundmateriale | Aluminium |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 66 kg |
| Bruttovægt | 71 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | Outdoor Basic-kabinet, BHD: 1200x1200x500 mm, aluminium, med 100 mm transportsokkel, topplade med udhæng og dobbeltlåge på fronten |

Godkendelser.

| | |
|---------------|----------------------------|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |
|---------------|----------------------------|