

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.620

Udendørs Basic-kabinetter

Stat: 15-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.620 - Udendørs Basic-kabinetter

Enkeltvægget skabssystem, med 1 eller 2 låger. Kan anvendes til alle applikationer med passiv indvendig udbygning eller lille tabseffekt udendørs. Toppladekoncept med ventilationsrist hele vejen rundt



Funktioner

Best.nr.	CS 9784.620
Udgave	Skabe i 1200 mm bredde har to 600 mm brede montagefelter
Produktbeskrivelse	Udendørsskab med 100 mm transportsokkel og regntag med fremspring til alle sider.
Materiale	Aluminium AlMg3
Overflade	Pulverlakeret UV-beständig ren polyester
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Enkeltvægget udendørsskab, komplet formonteret Grundenhed med bundplade, tredelt 25 mm hulsystem i top, bund, fortil og i skabets dybde Frontlåge(r) med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027 Transportsokkel med skruemonterede paneler fortil og bagtil Regntag
Dimensioner	Bredde: 1.200 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 400 mm

Funktioner

Dimensioner	Samlet højde: 1.355 mm Regntag, bredde: 1.250 mm Regntag, højde: 55 mm Regntag, dybde: 450 mm Indv. bredde: 512 mm Indv. højde: 1.112 mm Indv. dybde: 349 mm Højde sokkel: 100 mm
Design Centre bar	Uden midtersprosse, overlappende låger
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 3R
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
IK-kode	IK10
Grundmateriale	Aluminium
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	43 kg
Bruttovægt	49 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------