Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.015

Udendørs vægkabinetter


Stat: 06-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CS 9791.015 - Udendørs vægkabinetter

Udendørsskab til væg- eller mastemontage. Skab-i-skab-koncept, yderskab med udskæring forneden og gælleprægninger på bag- og sideplader for ventilation.





Funktioner

Best.nr.	CS 9791.015
Produktbeskrivelse	Udendørsskab til væg- eller mastemontage. Skab-i-skab-koncept, yderskab med udskæring forneden og gælleprægninger på bag- og sideplader for ventilation
Materiale	Kabinet og montageplade: Aluminium AlMg3 Låge til indvendigt kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade	Kabinet: Pulverbelagt, UV-bestandig polyesterharpiks
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Dobbeltvægget udendørsskab, komplet formonteret Indvendigt kabinet med montageplade, flangeplade og sikkerhedslukning Montagevinkel til skabstermostat eller hygrostat Yderskab med designkappe og sikkerhedslås 3524 E 2 C-profilskinner på bagpladen
Dimensioner	Bredde: 370 mm Højde: 522 mm Dybde: 210 mm

© Rittal 2026

Funktioner

Indvendige dimensioner	Indv. bredde: 280 mm Indv. højde: 380 mm Indv. dybde: 145 mm
Mål montageplade (B x H)	270 mm x 380 mm
Inderskab	Bredde: 300 mm Højde: 400 mm Dybde: 170 mm
Lås	Udførelse lås: Vridere Antal låse: 1
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Bemærk	Leveringstid oplyses på forespørgsel
Grundmateriale	Aluminium
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	8,048 kg
Bruttovægt	8,472 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	CS Vægmonteret indkapsling, BHD: 370x522x210 mm, aluminum, med montageplade, indkapsling-medin-an-indkapsling concept

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK