


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1019.600

Armarios compactos AE

Estado: 13/01/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



AE 1019.600 - Armarios compactos AE Acero inoxidable

Armario compacto AE de acero inoxidable, incl. placa de montaje.

Características

| | |
|--|--|
| Referencia | AE 1019.600 |
| Material | <p>Caja: acero inoxidable</p> <p>Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado</p> <p>Placa de montaje: chapa de acero</p> <p>Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)</p> |
| Superficie | <p>Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm</p> <p>Placa de montaje: galvanizada</p> |
| Unidad de envase | <p>Armario con puerta(s)</p> <p>Placa de montaje</p> <p>Cierre: doble paletón 3 mm</p> <p>Sistema de cierre de 3 puntos</p> |
| Grado de protección NEMA | NEMA 12 |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55 |
| Código IK | IK08 |
| Dimensiones | <p>Anchura: 1.000 mm</p> <p>Altura: 1.200 mm</p> <p>Profundidad: 300 mm</p> |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 940 mm x 1.155 mm |
| Número puertas | 2 |
| Cierre | <p>Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos</p> <p>Nº de cierres: 1</p> <p>Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm</p> <p>Material lock: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)</p> |
| Material básico | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |

Características

| | |
|--------------------|---------------|
| Peso neto | 71.4 |
| Peso bruto | 79.5 |
| Código arancelario | 94032080 |
| EAN | 4028177000698 |
| E-Number Sweden | E3404430 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
