


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1035.500

Armarios compactos AE

Estado: 21/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1035.500 - Armarios compactos AE

Armarios con puerta de chapa de acero, pintada con placa de montaje y entrada de cables en el suelo.

Características

Referencia	AE 1035.500
Material	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con puerta(s) con bisagras, cerrada en todo el contorno Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja Placa de montaje Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección NEMA	NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 200 mm Altura: 300 mm Profundidad: 155 mm
Grosor del material de la puerta	1,5 mm
Grosor del material de la caja	1,25 mm
Grosor del material de la placa de montaje	2 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	162 mm x 275 mm
Número puertas	1
Nº de cierres	1

Características

Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 1 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Placa de entrada de cables	Tamaño: 1 Cantidad: 1
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4 kg
Peso bruto	4,2 kg
Código arancelario	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Descripción producto	AE ARMARIO COMPACTO 200x300x155, RAL7035, Standard, con placa de montaje

Aprobaciones

Aprobaciones	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK