

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AE 1050.500**

**Armarios compactos AE**

Estado: 5/12/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1050.500 - Armarios compactos AE

Armarios con puerta de chapa de acero, pintada con placa de montaje y entrada de cables en el suelo.

## Características

|  |   |
|--|---|
| Referencia                                 | AE 1050.500   |
| Material                                   | Caja: chapa de acero<br>Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado   |
| Superficie                                 | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje: galvanizada   |
| Color                                      | RAL 7035  |
| Unidad de envase                           | Caja con puerta(s) con bisagras, cerrada en todo el contorno<br>Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja<br>Placa de montaje<br>Cierre: doble paletón 3 mm |
| Grado de protección NEMA                   | NEMA 4  |
| Grado de protección IP según EN 60 529     | IP 66   |
| Código IK                                  | IK08  |
| Dimensiones                                | Anchura: 500 mm<br>Altura: 500 mm<br>Profundidad: 210 mm  |
| Grosor del material de la puerta           | 1,75 mm   |
| Grosor del material de la caja             | 1,38 mm   |
| Grosor del material de la placa de montaje | 2,5 mm  |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)   | 449 mm x 470 mm   |
| Número puertas                             | 1   |

# Características

|  |   |
|--|---|
| Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha | sí  |
| Nº de cierres  | 2   |
| Cierre   | Ejecución cierre: Aldabilla<br>Nº de cierres: 2<br>Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm |
| Placa de entrada de cables                                   | Tamaño: 4<br>Cantidad: 1  |
| Material básico  | Chapa de acero  |
| Unidad de embalaje   | 1 pza(s).   |
| Peso neto  | 15.997  |
| Peso bruto   | 16.6  |
| Código arancelario   | 94032080  |
| EAN  | 4028177252073   |
| E-Number Sweden  | E3404611  |
| ECLASS 8.0   | 27180101  |

# Aprobaciones

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |